

BALL TEST DATA



PHAZE™ II PEARL


フェイズII パール

2025年 11月10日

| | |
|-----------|------------------|
| カバーストック | TX-25™ パールリアクティブ |
| ウェイトブロック | ベロシティ™ コア |
| 表面仕上 | Power Edge™ |
| 重量 | 12~16ポンド |
| 硬度 | 73-75 |
| フレアポテンシャル | Medium-High |
| カラー | レッド/ブルー/パープル |
| フレグランス | フロステッドシナモンロール |
| RG | 2.480(15lbs) |
| RG差異 | 0.051(15lbs) |
| Int.Diff | |

【レイアウト例】


PHAZE™ II PEARL



CA55度

フレア幅 最大6 3/4・間隔1/8

PHAZE™ A.I.



CA55度

最大6 3/4・間隔1/8

【適正レーンコンディショニンググラフ】

| | | | | |
|-----|--------|-------|--------|-------|
| オイル | LONG | | | |
| | MEDIUM | | ○ | |
| | SHORT | | | ○ |
| | | Light | Medium | Heavy |





【製品比較表】 ○ テスト品 △ 比較品

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---------|-----|---|---|----|---|----|------|
| 曲がり度 | 小 | | | △ | ○ | | 大 |
| 曲がり方 | アーク | | | ○△ | | | シャープ |
| スキッド | 短 | | | ○△ | | | 長 |
| オイルの強さ | 弱 | | | △○ | | | 強 |
| ピンアクション | 弱 | | | | | ○△ | 強 |

【ミディアムコンディション】

軌道表示 — PHAZE™ II PEARL

..... PHAZE™ A.I.



【新:章夫の目】

発売から10年近く経つにもかかわらず、対称ボールのベンチマークとして、未だに愛され続けるフェイズIIのパール版が全く同じカラーで新登場。コアは当時と同じベロシティ™ コアを採用し、NEXとTX-23の間に入るTX-25パールにパワーエッジの仕上げでスムーズで手前から転がる動きと、パワフルなバックエンドを融合しています。

テスター：石原 章夫プロ

テストセンター：川崎グランドボウル